



FB21SE

Brandschutzschrank, univers, 2048 x 398 x 349 mm, 90 Minuten

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Bodenbefestigung
------------	------------------

Ausführung

Anzahl Module	144
---------------	-----

Strom

Nennstrom	250 A
-----------	-------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	349 mm
Innentiefe	240 mm
Höhe installiertes Produkt	2048 mm
Breite installiertes Produkt	398 mm
Breite in Teilungseinheiten	12
Materialdicke Gehäuse	70 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke	22 mm
Anzahl der Schlösser	1
Deckel Art	geschlossen
Türflügel	Einzeltür
Art der Abdeckung	Tür
Transparenter Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

Farbe	lichtgrau
Farbe	grau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Materialmix

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein
----------------------------	------

Ausstattung

Anzahl Reihen	12
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
Erweiterung möglich	Nein

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK10
Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja