



FB24LE

Brandschutzschrank, univers, 2048 x 1148 x 349 mm, 30 Minuten

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Bodenbefestigung

Ausführung

Anzahl Module 576

Strom

Nennstrom 250 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 349 mm

Innentiefe 240 mm

Höhe installiertes Produkt 2048 mm

Breite installiertes Produkt 1148 mm

Breite in Teilungseinheiten 48

Materialdicke Gehäuse 70 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke 22 mm

Anzahl der Schlösser 1

Deckel Art geschlossen

Türflügel Doppeltür, asymmetrisch

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür Nein

Werkstoff

Farbe lichtgrau

Farbe grau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff Materialmix

Montage

Geeignet für Außengebrauch Nein

Ausstattung

Anzahl Reihen 12

Anzahl Schlüssel 1

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten 8

Erweiterung möglich Nein

Normen

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK10
Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja