



FB3008LN

**Brandschutz Kleinverteiler, F30, 450x450x128mm**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart Aufputz / Aufbau

**Funktion**

Mit Leitungseinführung Ja

**Ausführung**

Anzahl Module 0

**Strom**

Nennstrom 16 A

**Abmessungen**

Einbautiefe 84 mm

Tiefe installiertes Produkt 128 mm

Innentiefe 84 mm

Höhe installiertes Produkt 450 mm

Breite installiertes Produkt 450 mm

Breite in Teilungseinheiten 1

Materialdicke Gehäuse 20 mm

Einbaubreite 300 mm

**Deckel, Tür**

Türschliessungstyp Verschraubt

Verriegelbar Nein

Deckel Art geschlossen

Türverriegelung ohne

Türflügel ohne

Transparenter Deckel/Tür Nein

**Werkstoff**

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Materialmix

Oberfläche bedruckt

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch Nein

**Anschluss**

Anzahl der Leitungseinführungen 1

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	0
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	1
Erweiterung möglich	Nein
Erdungsklemmenblock	Nein
Neutralleiterklemmenblock	Nein
Signaldurchlassende Tür	Nein

**Normen**

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

**Sicherheit**

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK10
Schutzart	IP41
Schutzklasse	Schutzklasse II
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja