



FB3008SN

Brandschutz Kleinverteiler, F90, 450x540x148mm

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Aufputz / Aufbau
------------	------------------

Ausführung

Anzahl Module	0
---------------	---

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz	Nein
--------------------------	------

Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Abmessungen

Einbautiefe	84 mm
Tiefe installiertes Produkt	148 mm
Innentiefe	84 mm
Höhe installiertes Produkt	450 mm
Breite installiertes Produkt	540 mm
Breite in Teilungseinheiten	1
Materialdicke Gehäuse	20 mm
Einbaubreite	300 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke	20 mm
Verriegelbar	Nein
Deckel Art	geschlossen
Türflügel	ohne
Transparenter Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Materialmix
Oberfläche	bedruckt

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein
----------------------------	------

Ausstattung

Anzahl Reihen	0
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	1
Erweiterung möglich	Nein
Erdungsklemmenblock	Nein
Neutralleiterklemmenblock	Nein
Signaldurchlassende Tür	Nein

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK10
Schutzart	IP41
Schutzklasse	Schutzklasse II
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Funktionserhalt	-