



FB41SE

**Brandschutzschrank, univers, 748 x 398 x 349 mm, 90 Minuten**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

|            |                  |
|------------|------------------|
| Montageart | Aufputz / Aufbau |
|------------|------------------|

**Ausführung**

|               |    |
|---------------|----|
| Anzahl Module | 48 |
|---------------|----|

**Strom**

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 250 A |
|-----------|-------|

**Abmessungen**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Tiefe installiertes Produkt  | 349 mm |
| Innentiefe                   | 240 mm |
| Höhe installiertes Produkt   | 748 mm |
| Breite installiertes Produkt | 398 mm |
| Breite in Teilungseinheiten  | 12     |
| Materialdicke Gehäuse        | 70 mm  |

**Deckel, Tür**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Deckel Material Dicke    | 22 mm       |
| Anzahl der Schlösser     | 1           |
| Deckel Art               | geschlossen |
| Türflügel                | Einzeltür   |
| Art der Abdeckung        | Tür         |
| Transparenter Deckel/Tür | Nein        |

**Werkstoff**

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Farbe     | lichtgrau            |
| Farbe     | grau                 |
| RAL Farbe | RAL 7035 - Lichtgrau |
| Werkstoff | Materialmix          |

**Montage**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Geeignet für Außengebrauch | Nein |
|----------------------------|------|

**Ausstattung**

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Anzahl Reihen                           | 4    |
| Anzahl Schlüssel                        | 1    |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 2    |
| Erweiterung möglich                     | Nein |

**Normen**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Europäische Direktive WEEE | nicht betroffen |
|----------------------------|-----------------|

**Sicherheit**

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | IK10            |
| Schutzart                                    | IP44            |
| Schutzklasse                                 | Schutzklasse II |
| REACH-konform                                | Ja              |
| RoHS-konform                                 | Ja              |