



FB6011007035



**Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x110mm
 lichtgrau**

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit Standard 60mm, CEE, Automateinbau

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 61 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 110 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad
 0.5 23

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad
 0.5 mit/ohne Geräteeinbau 23

Deckel, Tür

Montageart der Oberteile Übergreifend

Deckelausführung lose

OT-Breite 110 mm

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1

Werkstoff

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Transparent Nein

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 5460 mm²

Ausstattung

Anzahl steckbare Trennwände 1

Kammeranzahl	1 / 2
Klammern pro Meter	2
Normen	
Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
Sicherheit	
Schutzart	IP30
Schlagfestigkeit	IK07
Verwendung Bedingungen	
Betriebstemperatur	-5...60 °C
Temperatur	
Umgebungstemperatur	-5...65 °C