



FB6011009001



Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x110mm cremeweiß

Technische Merkmale

Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit Standard 60mm, CEE, Automateneinbau

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 61 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 110 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 23

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau 30

Deckel, Tür

Montageart der Oberteile Übergreifend

Deckelausführung lose

OT-Breite 110 mm

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1

Werkstoff

Farbe cremeweiß

RAL Farbe RAL 9001 - Cremeweiß

Werkstoff PVC

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Transparent Nein

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 5460 mm²

Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände 0

Anzahl steckbare Trennwände 1

Kammeranzahl 1 / 2

Normen

Europäische Direktive RoHS

freiwillige Übereinstimmung

Temperatur

Umgebungstemperatur

-5...65 °C