



FB6011009016



Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x110mm vweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit Standard 60mm, CEE, Automateinbau

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 61 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 110 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad
 0.5 23

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad
 0.5 mit/ohne Geräteeinbau 23

Deckel, Tür

Montageart der Oberteile Übergreifend

Deckelausführung lose

OT-Breite 110 mm

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1

Werkstoff

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Transparent Nein

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 5460 mm²

Ausstattung

Anzahl steckbare Trennwände 1

Kammeranzahl 1 / 2

Klammern pro Meter 2

Normen

Europäische Direktive RoHS

freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart

IP30

Schlagfestigkeit

IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur

-5...60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur

-5...65 °C