



FB6011029010



Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Oberteilbreite 110mm reinweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Abmessungen

Länge 2000 mm

Kanalbreite 110 mm

Deckel, Tür

Montageart der Oberteile Übergreifend

Oberteil mit Dichtlippe nein

OT-Breite 110 mm

Werkstoff

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart IP30

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur -5...65 °C