



FB6013009016



Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x130mm vweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Bodenlochung

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit Standard 60mm, CEE, Automateinbau

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 61 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 130 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 27

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau 27

Deckel, Tür

Montageart der Oberteile Übergreifend

Deckelausführung lose

OT-Breite 130 mm

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1

Werkstoff

Farbe verkehrsweiß

RAL Farbe RAL 9016 - Verkehrsweiß

Werkstoff PVC

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Transparent Nein

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 6450 mm²

Ausstattung

Anzahl steckbare Trennwände	1
Kammeranzahl	1 / 2
Klammern pro Meter	2

Normen

Zulassungen	EN50085-2-1
Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart	IP30
Schlagfestigkeit	IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...60 °C
--------------------	------------

Temperatur

Umgebungstemperatur	-5...65 °C
---------------------	------------
