



FB6013049016



## Inneneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal FB 60x130mm verkehrsweiß

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart Durch Oberteil

#### Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

#### Kompatibilität

Produktkompatibilität LF, LFF, FB

#### Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

#### Abmessungen

Kanalhöhe 61 mm

Kanalbreite 130 mm

Maß a 130 mm

#### Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe nein

#### Werkstoff

Farbe verkehrsweiß

RAL Farbe RAL 9016 - Verkehrsweiß

Werkstoff ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

#### Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

#### Einstellungen

Winkelbereich 90 °

#### Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

#### Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

#### Sicherheit

Schutzart IP30

Schlagfestigkeit IK07

**Verwendung Bedingungen**

---

Betriebstemperatur

-5...60 °C

**Temperatur**

---

Umgebungstemperatur

-5...65 °C