



FB6015007035



**Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x150mm  
 lichtgrau**

**Technische Merkmale**

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Kompatibilität**

Format Geräteeinbaumöglichkeit Standard 60mm, CEE, Automateinbau

**Konnektivität**

Kanalverbindung keine Kupplung

**Abmessungen**

Kanalhöhe 61 mm  
 Länge 2000 mm  
 Kanalbreite 150 mm

**Kapazität**

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad  
 0.5 31  
 Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad  
 0.5 mit/ohne Geräteeinbau 31

**Deckel, Tür**

Montageart der Oberteile Übergreifend  
 Deckelausführung lose  
 OT-Breite 150 mm  
 Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1

**Werkstoff**

Farbe lichtgrau  
 RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau  
 Werkstoffgruppe Kunststoff  
 Oberfläche unbehandelt  
 Transparent Nein

**Montage**

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

**Kabel**

Lichter/innerer Querschnitt 7270 mm<sup>2</sup>

**Ausstattung**

Anzahl steckbare Trennwände 3

Kammeranzahl	1 / 4
Klammern pro Meter	2
<b>Normen</b>	
Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
<b>Sicherheit</b>	
Schutzart	IP30
Schlagfestigkeit	IK07
<b>Verwendung Bedingungen</b>	
Betriebstemperatur	-5...60 °C
<b>Temperatur</b>	
Umgebungstemperatur	-5...65 °C