



FB6015009010



**Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x150mm
 reinweiß**

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit Standard 60mm, CEE, Automateinbau

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 61 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 150 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad
 0.5 31

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad
 0.5 mit/ohne Geräteinbau 31

Deckel, Tür

Montageart der Oberteile Übergreifend

Deckelausführung lose

OT-Breite 150 mm

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1

Werkstoff

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff PVC

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Transparent Nein

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 7270 mm²

Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände 0

Anzahl steckbare Trennwände	3
Kammeranzahl	1 / 4
Klammern pro Meter	2

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Sicherheit

Schutzart	IP30
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein
Schlagfestigkeit	IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...60 °C
--------------------	------------

Temperatur

Umgebungstemperatur	-5...65 °C
---------------------	------------