



FB6019007035



**Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x190mm  
 lichtgrau**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart Bodenlochung

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Konnektivität**

Kanalverbindung keine Kupplung

**Abmessungen**

Kanalhöhe 61 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 190 mm

**Kapazität**

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 39

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau 39

**Deckel, Tür**

Montageart der Oberteile Übergreifend

Deckelausführung lose

OT-Breite 190 mm

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1

**Werkstoff**

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff PVC

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Transparent Nein

**Montage**

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

**Kabel**

Lichter/innerer Querschnitt 9150 mm<sup>2</sup>

**Ausstattung**

Anzahl steckbare Trennwände	3
Kammeranzahl	1 / 4
Klammern pro Meter	2

#### **Normen**

Zulassungen	EN50085-2-1
Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung

#### **Sicherheit**

Schutzart	IP30
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein
Schlagfestigkeit	IK07

#### **Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur	-5...60 °C
--------------------	------------

#### **Temperatur**

Umgebungstemperatur	-5...65 °C
---------------------	------------