



FB6019009001



Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x190mm cremeweiß

Technische Merkmale

Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit Standard 60mm, CEE, Automateneinbau

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 61 mm
 Länge 2000 mm
 Kanalbreite 190 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 39
 Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau 53

Deckel, Tür

Montageart der Oberteile Übergreifend
 Deckelausführung lose
 OT-Breite 190 mm
 Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1

Werkstoff

Farbe cremeweiß
 RAL Farbe RAL 9001 - Cremeweiß
 Werkstoff PVC
 Werkstoffgruppe Kunststoff
 Oberfläche unbehandelt
 Transparent Nein

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 9150 mm²

Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände 0
 Anzahl steckbare Trennwände 3
 Kammeranzahl 1 / 4

Normen

Europäische Direktive RoHS

freiwillige Übereinstimmung

Temperatur

Umgebungstemperatur

-5...65 °C