



FB6023009001



**Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x230mm cremeweiß**

**Technische Merkmale**

**Kompatibilität**

Format Geräteeinbaumöglichkeit Standard 60mm, CEE, Automateneinbau

**Konnektivität**

Kanalverbindung keine Kupplung

**Abmessungen**

Kanalhöhe	61 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	230 mm

**Kapazität**

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5	47
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau	62

**Deckel, Tür**

Montageart der Oberteile	Übergreifend
Deckelausführung	lose
OT-Breite	230 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1

**Werkstoff**

Farbe	cremeweiß
RAL Farbe	RAL 9001 - Cremeweiß
Werkstoff	PVC
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt
Transparent	Nein

**Montage**

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

**Kabel**

Lichter/innerer Querschnitt 11150 mm<sup>2</sup>

**Ausstattung**

Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl steckbare Trennwände	4
Kammeranzahl	1 / 5

**Normen**

---

Europäische Direktive RoHS

freiwillige Übereinstimmung

**Temperatur**

---

Umgebungstemperatur

-5...65 °C