



FB6023009010



**Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x230mm reinweiß**

**Technische Merkmale**

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Kompatibilität**

Format Geräteeinbaumöglichkeit Standard 60mm, CEE, Automateinbau

**Konnektivität**

Kanalverbindung keine Kupplung

**Abmessungen**

Kanalhöhe 61 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 230 mm

**Kapazität**

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 47

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteinbau 47

**Deckel, Tür**

Montageart der Oberteile Übergreifend

Deckelausführung lose

OT-Breite 230 mm

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1

**Werkstoff**

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff PVC

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Transparent Nein

**Montage**

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

**Kabel**

Lichter/innerer Querschnitt 11150 mm<sup>2</sup>

**Ausstattung**

Anzahl der festen Trennwände 0

Anzahl steckbare Trennwände	4
Kammeranzahl	1 / 5
Klammern pro Meter	2

---

**Normen**

Europäische Richtive RoHS	freiwillige übereinstimmung
---------------------------	-----------------------------

---

**Sicherheit**

Schutzart	IP30
Schlagfestigkeit	IK07

---

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur	-5...60 °C
--------------------	------------

---

**Temperatur**

Umgebungstemperatur	-5...65 °C
---------------------	------------