



FB6023027035



Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Oberteilbreite 230mm lichtgrau

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Abmessungen

Länge 2000 mm

Kanalbreite 230 mm

Deckel, Tür

Montageart der Oberteile Übergreifend

Oberteil mit Dichtlippe nein

OT-Breite 230 mm

Werkstoff

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur -5...65 °C