



FB8013009016



Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 80x130mm vweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit Standard 60mm, CEE, Automateinbau

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 82 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 130 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 33

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteinbau 33

Deckel, Tür

Montageart der Oberteile Übergreifend

Deckelausführung lose

OT-Breite 130 mm

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1

Werkstoff

Werkstoff PVC

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Transparent Nein

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 8930 mm²

Ausstattung

Anzahl steckbare Trennwände 3

Kammeranzahl 1 / 2

Klammern pro Meter 2

Normen

Europäische Direktive RoHS

freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart	IP20
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein
Schlagfestigkeit	IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...60 °C
--------------------	------------

Temperatur

Umgebungstemperatur	-5...65 °C
---------------------	------------