



FB8013069016



Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal FB 80x130mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Geschraubt

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 82 mm

Kanalbreite 130 mm

Werkstoff

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Normen

Europäische Direktive RoHs freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart IP20

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur -5...65 °C