



FB83WLN

**Brandschutz-Wandaufsatztür, univers, 30min, 1495x1045x51mm, IP42**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart	Aufputz / Aufbau
------------	------------------

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt	51 mm
Höhe installiertes Produkt	1495 mm
Breite installiertes Produkt	1045 mm

**Deckel, Tür**

Deckel Material Dicke	20 mm
Anzahl der Schlösser	1
Türtyp für Schaltschrank	Anschlagtür
Türflügel	Einzeltür
Art der Abdeckung	Tür
Transparenter Deckel/Tür	Nein

**Werkstoff**

Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Materialmix
Oberfläche	lackiert

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch	Nein
----------------------------	------

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	8
Anzahl Felder	3

**Sicherheit**

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	10
Schutzklasse	Schutzklasse II
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Klassifizierung Feuerfestigkeit	F30/I30