



FB9923007035



Leitungsführungskanal mit Trennwandeinbauoption PVC FB 100x230mm lichtgrau

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Kompatibilität

Format Geräteinbaumöglichkeit keine

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 100 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 230 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad
 0.5 77

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad
 0.5 mit/ohne Geräteinbau 77

Deckel, Tür

Montageart der Oberteile Übergreifend

Deckelausführung lose

OT-Breite 230 mm

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1

Werkstoff

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Transparent Nein

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 19660 mm²

Ausstattung

Anzahl steckbare Trennwände 4

Kammeranzahl 1 / 5

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Sicherheit

Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...60 °C
--------------------	------------

Temperatur

Umgebungstemperatur	-5...65 °C
---------------------	------------