



FB9923009016



**Leitungsführungskanal mit Trennwandeinbauoption PVC FB 100x230mm verkehrsweiß**

**Technische Merkmale**

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Kompatibilität**

Format Geräteeinbaumöglichkeit keine

**Konnektivität**

Kanalverbindung keine Kupplung

**Abmessungen**

Kanalhöhe 100 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 230 mm

**Kapazität**

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad  
 0.5 77

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad  
 0.5 mit/ohne Geräteeinbau 77

**Deckel, Tür**

Montageart der Oberteile Übergreifend

Deckelausführung lose

OT-Breite 230 mm

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1

**Werkstoff**

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Transparent Nein

**Montage**

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

**Kabel**

Lichter/innerer Querschnitt 19660 mm<sup>2</sup>

**Ausstattung**

Anzahl steckbare Trennwände 4

Kammeranzahl 1 / 5

Klammern pro Meter 2

**Normen**

Europäische Direktive RoHS

freiwillige Übereinstimmung

**Sicherheit**

Schutzart

IP20

Schlagfestigkeit

IK07

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur

-5...60 °C

**Temperatur**

Umgebungstemperatur

-5...65 °C