



FB9923049016



Inneneck aus Grundprofil PVC zu Leitungsführungskanal FB 100x230mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Geclipst

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Kompatibilität

Produktkompatibilität FB

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 100 mm

Kanalbreite 230 mm

Maß a 250 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe nein

Werkstoff

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich 90 °

Zubehör

Formteilausführung Unterteil und Oberteil

Normen

Europäische Direktive RoHs freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart IP20

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C