



FB9923059016



Flachwinkel aus Grundprofil PVC zu FB 100x230mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Geclipst

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Kompatibilität

Produktkompatibilität FB

Abmessungen

Kanalhöhe 100 mm

Kanalbreite 230 mm

Maß a 300 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe nein

Werkstoff

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich 90 °

Zubehör

Formteilausführung Unterteil und Oberteil

Sicherheit

Schutzart IP20

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C