



FG21KD



Anreihstandschränk, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x350x600mm mit Klarsicht

Technische Merkmale

Ausführung

Anzahl Module 144

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz Nein

Strom

Nennstrom 1600 A

Abmessungen

Einbautiefe 600 mm

Tiefe installiertes Produkt 600 mm

Innentiefe 600 mm

Höhe installiertes Produkt 1900 mm

Breite installiertes Produkt 350 mm

Breite in Teilungseinheiten 12

Materialdicke Gehäuse 1.5 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke 1.5 mm

Türschliessungstyp 3 mm Doppelbartverschluß

Anzahl der Schlösser 1

Deckel Art geschlossen

Türflügel Doppeltür, asymmetrisch

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür Ja

Werkstoff

Farbe lichtgrau RAL 7035

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Montage

Geeignet für Außengebrauch Nein

Einstellungen

Schränktyp Anreihstandschränk

Ausstattung

Anzahl Reihen 12

Anzahl Felder 1

Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
Erweiterung möglich	Ja

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse I
Funktionserhalt	-