



FG21LD



Anreihstandschränk, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x350x400mm mit Klarsicht

Technische Merkmale

Ausführung

Anzahl Module 144

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz Nein

Strom

Nennstrom 1600 A

Abmessungen

Einbautiefe 400 mm

Tiefe installiertes Produkt 400 mm

Innentiefe 400 mm

Höhe installiertes Produkt 1900 mm

Breite installiertes Produkt 350 mm

Breite in Teilungseinheiten 12

Materialdicke Gehäuse 2 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke 2 mm

Türschliessungstyp 3 mm Doppelbartverschluß

Anzahl der Schlösser 1

Deckel Art geschlossen

Türflügel Doppeltür, asymmetrisch

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür Ja

Werkstoff

Farbe lichtgrau RAL 7035

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Montage

Geeignet für Außengebrauch Nein

Einstellungen

Schränktyp Anreihstandschränk

Ausstattung

Anzahl Reihen 12

Anzahl Felder 1

| | |
|---|----|
| Anzahl Schlüssel | 1 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 2 |
| Erweiterung möglich | Ja |

Normen

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Europäische Direktive WEEE | nicht betroffen |
|----------------------------|-----------------|

Sicherheit

| | |
|-----------------|----------------|
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Funktionserhalt | - |