



FG21XD



**Anreihstandschränk, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x350x600 mm**

**Technische Merkmale**

**Ausführung**

Anzahl Module	144
---------------	-----

**Kompatibilität**

Geeignet für Blitschutz	Nein
-------------------------	------

**Strom**

Nennstrom	1600 A
-----------	--------

**Abmessungen**

Einbautiefe	600 mm
Tiefe installiertes Produkt	600 mm
Innentiefe	600 mm
Höhe installiertes Produkt	1900 mm
Breite installiertes Produkt	350 mm
Breite in Teilungseinheiten	12
Materialdicke Gehäuse	1.5 mm

**Deckel, Tür**

Deckel Material Dicke	1.5 mm
Türschliessungstyp	3 mm Doppelbartverschluß
Anzahl der Schlösser	1
Deckel Art	geschlossen
Türflügel	Doppeltür, asymmetrisch
Art der Abdeckung	Tür
Transparenter Deckel/Tür	Nein

**Werkstoff**

Farbe	lichtgrau RAL 7035
Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch	Nein
----------------------------	------

**Einstellungen**

Schränktyp	Anreihstandschränk
------------	--------------------

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	12
Anzahl Felder	1

Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
Erweiterung möglich	Ja

---

**Normen**

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

---

**Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse I
Funktionserhalt	-