



FG22LD



Anreihstandschrnk, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x600x400mm mit Klarsicht

Technische Merkmale

Ausführung

Anzahl Module 288

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz Nein

Strom

Nennstrom 1600 A

Abmessungen

Einbautiefe 400 mm

Tiefe installiertes Produkt 400 mm

Innentiefe 400 mm

Höhe installiertes Produkt 1900 mm

Breite installiertes Produkt 600 mm

Breite in Teilungseinheiten 24

Materialdicke Gehäuse 2 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke 2 mm

Türschliessungstyp 3 mm Doppelbartverschluß

Anzahl der Schlösser 1

Deckel Art geschlossen

Türflügel Doppeltür, asymmetrisch

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür Ja

Werkstoff

Farbe lichtgrau RAL 7035

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Montage

Geeignet für Außengebrauch Nein

Einstellungen

Schrnktyp Anreihstandschrnk

Ausstattung

Anzahl Reihen 12

Anzahl Felder 2

Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4
Erweiterung möglich	Ja

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse I
Funktionserhalt	-