



FG24LD



Anreihstandschränk, univers, IP 54, SK I, 1900x1100x400mm mit Klarsicht

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Einzel und Reihenaufstellung

Ausführung

Anzahl Module 576

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz Nein

Strom

Nennstrom 1600 A

Abmessungen

Einbautiefe 400 mm

Tiefe installiertes Produkt 400 mm

Innentiefe 400 mm

Höhe installiertes Produkt 1900 mm

Breite installiertes Produkt 1100 mm

Breite in Teilungseinheiten 48

Materialdicke Gehäuse 2 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke 2 mm

Türschliessungstyp 3 mm Doppelbartverschluss

Anzahl der Schlösser 1

Deckel Art geschlossen

Türflügel Doppeltür, asymmetrisch

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür Ja

Werkstoff

Farbe lichtgrau RAL 7035

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff Stahlblech

Oberfläche pulverbeschichtet

Montage

Geeignet für Außengebrauch Nein

Einstellungen

Ausstattung

Anzahl Reihen	12
Anzahl Felder	4
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	8
Erweiterung möglich	Ja

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK10
Schutzart	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Funktionserhalt	-