



FL013BW

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Wandmontage

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz Nein

Strom

Nennstrom 630 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 150 mm

Innentiefe 116 mm

Höhe installiertes Produkt 300 mm

Breite installiertes Produkt 400 mm

Materialdicke Gehäuse 1.5 mm

Deckel, Tür

Deckel Art geschlossen

Türflügel Einzeltür

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür Nein

Werkstoff

Farbe Edelstahl-Optik

Werkstoff Edelstahl

Oberfläche Scotch-Brite 240 geschliffen

Montage

Geeignet für Außengebrauch Ja

Einstellungen

Schranktyp Wandschrank

Ausstattung

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten 0

Erweiterung möglich Ja

Normen

Europäische Direktive WEEE nicht betroffen

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK10
Schutzart	IP66
Schutzklasse	Schutzklasse I
Funktionserhalt	-
