



FL023BW

Technische Merkmale

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz Nein

Strom

Nennstrom 630 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 210 mm

Innentiefe 176 mm

Höhe installiertes Produkt 500 mm

Breite installiertes Produkt 500 mm

Materialdicke Gehäuse 1.5 mm

Deckel, Tür

Deckel Art geschlossen

Türflügel Einzeltür

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür Nein

Werkstoff

Farbe Edelstahl-Optik

Werkstoff Edelstahl

Montage

Geeignet für Außengebrauch Ja

Einstellungen

Schrankschranktyp Wandschrank

Ausstattung

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten 0

Erweiterung möglich Ja

Normen

Europäische Direktive WEEE nicht betroffen

Sicherheit

Schutzart IP66

Schutzklasse Schutzklasse I

