



FL023BWL

**Technische Merkmale**

**Funktion**

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

**Kompatibilität**

Geeignet für Blitzschutz Nein

**Strom**

Nennstrom 630 A

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt 210 mm

Innentiefe 176 mm

Höhe installiertes Produkt 500 mm

Breite installiertes Produkt 500 mm

Materialdicke Gehäuse 1.5 mm

**Deckel, Tür**

Deckel Art geschlossen

Türflügel Einzeltür

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür Nein

**Werkstoff**

Farbe Edelstahl-Optik

Werkstoff Edelstahl

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch Ja

**Einstellungen**

Schranktyp Wandschrank

**Ausstattung**

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten 0

Erweiterung möglich Ja

**Normen**

Europäische Direktive WEEE nicht betroffen

**Sicherheit**

Schutzart IP66

Schutzklasse Schutzklasse I

