



FL024BWL

Technische Merkmale

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung	Nein
--------------------------------	------

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz	Nein
--------------------------	------

Strom

Nennstrom	630 A
-----------	-------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	250 mm
Innentiefe	216 mm
Höhe installiertes Produkt	500 mm
Breite installiertes Produkt	500 mm
Materialdicke Gehäuse	1.5 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke	1.5 mm
Deckel Art	mit Ausschnitt
Türflügel	Einzeltür
Art der Abdeckung	Tür
Transparenter Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

Farbe	Edelstahl-Optik
Werkstoff	Edelstahl

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Ja
----------------------------	----

Einstellungen

Schrankschranktyp	Wandschrank
-------------------	-------------

Ausstattung

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0
Erweiterung möglich	Ja

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Sicherheit

Schutzart	IP66
-----------	------

