

FL034BWL

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	700 mm
Breite	500 mm
Tiefe	250 mm
Materialdicke Seitenwand	1,50 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP66
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0
---	---

Installation, Montage

Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Ja

Werkstoff

Farbe	Edelstahl
Werkstoff	Edelstahl

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Elektrischer Strom

Nennstrom	630 A
-----------	-------