



FL101A

Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, 250X200X160mm

Technische Merkmale

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz Nein

Strom

Nennstrom 630 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 160 mm

Innentiefe 160 mm

Höhe installiertes Produkt 250 mm

Breite installiertes Produkt 200 mm

Materialdicke Gehäuse 2 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke 1.5 mm

Türschliessungstyp 7 mm Dreikant

Verriegelbar Ja

Deckel Art mit Ausschnitt

Türflügel Einzeltür

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür Nein

Werkstoff

Farbe lichtgrau RAL 7035

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff Stahl

Montage

Geeignet für Außengebrauch Nein

Einstellungen

Schranktyp Wandschrank

Ausstattung

Anzahl Schlüssel 1

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten 2

Erweiterung möglich Nein

Normen

Europäische Direktive WEEE

nicht betroffen

Sicherheit

Schutzklasse

Schutzklasse I

Funktionserhalt

-