



FL104A

Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, 350X300X160mm

Technische Merkmale

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

Ausführung

Anzahl Module 20

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz Nein

Strom

Nennstrom 630 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 160 mm

Innentiefe 160 mm

Höhe installiertes Produkt 350 mm

Breite installiertes Produkt 300 mm

Breite in Teilungseinheiten 10

Materialdicke Gehäuse 2 mm

Deckel, Tür

Türschliessungstyp 7 mm Dreikant

Verriegelbar Ja

Anzahl der Schlösser 1

Deckel Art geschlossen

Türflügel Einzeltür

Art der Abdeckung Deckel

Transparenter Deckel/Tür Nein

Werkstoff

Farbe lichtgrau RAL 7035

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff Stahl

Montage

Geeignet für Außengebrauch Nein

Einstellungen

Schranktyp Wandschrank

Ausstattung

Anzahl Reihen	2
Anzahl Felder	0
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
Erweiterung möglich	Ja

Normen

Europäische Richtive WEEE	betroffen
---------------------------	-----------

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse I
Funktionserhalt	-