



FL107A

**Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, 400x300x200mm**

**Technische Merkmale**

**Funktion**

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

**Kompatibilität**

Geeignet für Blitzschutz Nein

**Strom**

Nennstrom 630 A

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt 200 mm

Innentiefe 200 mm

Höhe installiertes Produkt 400 mm

Breite installiertes Produkt 300 mm

Materialdicke Gehäuse 2 mm

**Deckel, Tür**

Deckel Material Dicke 1.5 mm

Türschliessungstyp 7 mm Dreikant

Verriegelbar Ja

Deckel Art mit Ausschnitt

Türflügel Einzeltür

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür Nein

**Werkstoff**

Farbe lichtgrau RAL 7035

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff Stahl

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch Nein

**Einstellungen**

Schranktyp Wandschrank

**Ausstattung**

Anzahl Schlüssel 1

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten 2

Erweiterung möglich Nein

**Normen**

---

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

**Sicherheit**

---

Schutzklasse	Schutzklasse I
--------------	----------------

---

Funktionserhalt	-
-----------------	---