



FL110A

**Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, 500X300X200mm**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart Wandmontage

**Funktion**

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

**Ausführung**

Anzahl Module 30

**Kompatibilität**

Geeignet für Blitzschutz Nein

**Strom**

Nennstrom 630 A

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt 200 mm

Innentiefe 195 mm

Höhe installiertes Produkt 500 mm

Breite installiertes Produkt 300 mm

Breite in Teilungseinheiten 10

Materialdicke Gehäuse 2 mm

**Deckel, Tür**

Deckel Material Dicke 21.5 mm

Türschliessungstyp 7 mm Dreikant

Verriegelbar Ja

Anzahl der Schlösser 1

Deckel Art geschlossen

Türflügel Einzeltür

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür Nein

**Werkstoff**

Farbe lichtgrau RAL 7035

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff Stahl

Oberfläche pulverbeschichtet

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch

Nein

---

### Einstellungen

---

Schranktyp

Wandschrank

---

### Ausstattung

---

Anzahl Reihen

3

Anzahl Felder

0

Anzahl Schlüssel

1

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten

2

Erweiterung möglich

Ja

---

### Normen

---

Europäische Direktive WEEE

betroffen

---

### Sicherheit

---

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit

IK10

Schutzart

IP65

Schutzklasse

Schutzklasse I

Funktionserhalt

-