



FL111A

**Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, 500X400X160mm**

**Technische Merkmale**

**Funktion**

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

**Ausführung**

Anzahl Module 54

**Kompatibilität**

Geeignet für Blitzschutz Nein

**Strom**

Nennstrom 630 A

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt 160 mm

Innentiefe 160 mm

Höhe installiertes Produkt 500 mm

Breite installiertes Produkt 400 mm

Breite in Teilungseinheiten 16

Materialdicke Gehäuse 1.2 mm

**Deckel, Tür**

Deckel Material Dicke 1.5 mm

Türschliessungstyp 7 mm Dreikant

Verriegelbar Ja

Deckel Art geschlossen

Türflügel Einzeltür

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür Nein

**Werkstoff**

Farbe lichtgrau RAL 7035

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff Stahl

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch Nein

**Einstellungen**

Schranktyp Wandschrank

**Ausstattung**

|   |    |
|---|----|
| Anzahl Reihen                           | 3  |
| Anzahl Schlüssel                        | 1  |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 2  |
| Erweiterung möglich                     | Ja |

**Normen**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Europäische Direktive WEEE | nicht betroffen |
|----------------------------|-----------------|

**Sicherheit**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Schutzklasse    | Schutzklasse I |
| Funktionserhalt | -              |