



FL113A

**Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, 500x500x200mm**

**Technische Merkmale**

**Funktion**

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

**Kompatibilität**

Geeignet für Blitzschutz Nein

**Strom**

Nennstrom 630 A

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt 200 mm

Innentiefe 200 mm

Höhe installiertes Produkt 500 mm

Breite installiertes Produkt 500 mm

Breite in Teilungseinheiten 24

Materialdicke Gehäuse 1.5 mm

**Deckel, Tür**

Deckel Material Dicke 21.5 mm

Türschliessungstyp 7 mm Dreikant

Verriegelbar Ja

Deckel Art mit Ausschnitt

Türflügel Einzeltür

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür Nein

**Werkstoff**

Farbe lichtgrau RAL 7035

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff Stahl

Oberfläche pulverbeschichtet

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch Nein

**Ausstattung**

Anzahl Schlüssel 1

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten 2

Erweiterung möglich Ja

**Normen**

Europäische Direktive WEEE

nicht betroffen

**Sicherheit**

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit

IK10

Schutzklasse

Schutzklasse I

REACH-konform

Nein

RoHS-konform

Ja

Funktionserhalt

-