



FL124A

Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, 800X600X300mm

Technische Merkmale

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung	Nein
--------------------------------	------

Ausführung

Anzahl Module	130
---------------	-----

Kompatibilität

Geeignet für Blitschutz	Nein
-------------------------	------

Strom

Nennstrom	630 A
-----------	-------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	300 mm
Innentiefe	300 mm
Höhe installiertes Produkt	800 mm
Breite installiertes Produkt	600 mm
Breite in Teilungseinheiten	26
Materialdicke Gehäuse	2 mm

Deckel, Tür

Türschliessungstyp	7 mm Dreikant
Verriegelbar	Ja
Anzahl der Schlösser	2
Deckel Art	geschlossen
Türflügel	Einzeltür
Transparenter Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

Farbe	lichtgrau RAL 7035
Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	pulverbeschichtet

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein
----------------------------	------

Ausstattung

Anzahl Reihen	5
Anzahl Schlüssel	2

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
Erweiterung möglich	Ja

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK10
Schutzklasse	Schutzklasse I
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Funktionserhalt	-