



FL127A

**Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, 950X800X250mm**

**Technische Merkmale**

**Funktion**

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

**Ausführung**

Anzahl Module 222

**Kompatibilität**

Geeignet für Blitzschutz Nein

**Strom**

Nennstrom 630 A

**Abmessungen**

Einbautiefe 250 mm

Tiefe installiertes Produkt 250 mm

Innentiefe 250 mm

Höhe installiertes Produkt 950 mm

Breite installiertes Produkt 800 mm

Breite in Teilungseinheiten 37

Materialdicke Gehäuse 2 mm

**Deckel, Tür**

Deckel Material Dicke 2 mm

Türschliessungstyp 7 mm Dreikant

Verriegelbar Ja

Anzahl der Schlösser 2

Deckel Art geschlossen

Türflügel Einzeltür

Transparenter Deckel/Tür Nein

**Werkstoff**

Farbe lichtgrau RAL 7035

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff Stahl

Oberfläche pulverbeschichtet

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch Nein

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	6
Anzahl Schlüssel	2
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
Erweiterung möglich	Ja

#### **Normen**

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

#### **Sicherheit**

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK10
Schutzklasse	Schutzklasse I
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Funktionserhalt	-