



FL151A

**Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, Klarsichttür, 250x200x160mm**

**Technische Merkmale**

**Funktion**

Deckel mit Überdruckentlastung	Nein
--------------------------------	------

**Kompatibilität**

Geeignet für Blitzschutz	Nein
--------------------------	------

**Strom**

Nennstrom	630 A
-----------	-------

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt	160 mm
Innentiefe	160 mm
Höhe installiertes Produkt	250 mm
Breite installiertes Produkt	200 mm
Materialdicke Gehäuse	2 mm

**Deckel, Tür**

Deckel Material Dicke	1.5 mm
Türschliessungstyp	7 mm Dreikant
Verriegelbar	Ja
Deckel Art	mit Ausschnitt
Türflügel	Einzeltür
Art der Abdeckung	Tür
Transparenter Deckel/Tür	Ja

**Werkstoff**

Farbe	lichtgrau RAL 7035
Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Stahl

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch	Nein
----------------------------	------

**Einstellungen**

Schranktyp	Wandschrank
------------	-------------

**Ausstattung**

Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
Erweiterung möglich	Nein

**Normen**

---

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

**Sicherheit**

---

Schutzklasse	Schutzklasse I
--------------	----------------

---

Funktionserhalt	-
-----------------	---