



FL153A

Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, Klarsichttür, 300x300x160mm

Technische Merkmale

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz Nein

Strom

Nennstrom 630 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 160 mm

Innentiefe 155 mm

Höhe installiertes Produkt 300 mm

Breite installiertes Produkt 300 mm

Materialdicke Gehäuse 2 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke 21.5 mm

Türschliessungstyp 7 mm Dreikant

Verriegelbar Ja

Deckel Art mit Ausschnitt

Türflügel Einzeltür

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür Ja

Werkstoff

Farbe lichtgrau RAL 7035

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff Stahl

Montage

Geeignet für Außengebrauch Nein

Einstellungen

Schranktyp Wandschrank

Ausstattung

Anzahl Schlüssel 1

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten 2

Erweiterung möglich Ja

Normen

Europäische Direktive WEEE

nicht betroffen

Sicherheit

Schutzklasse

Schutzklasse I

Funktionserhalt

-