



FL158A

Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, Klarsichttür, 400x400x200mm

Technische Merkmale

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz Nein

Strom

Nennstrom 630 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 200 mm

Innentiefe 200 mm

Höhe installiertes Produkt 400 mm

Breite installiertes Produkt 400 mm

Materialdicke Gehäuse 2 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke 1.5 mm

Türschliessungstyp 7 mm Dreikant

Verriegelbar Ja

Deckel Art mit Ausschnitt

Türflügel Einzeltür

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür Ja

Werkstoff

Farbe lichtgrau RAL 7035

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff Stahl

Oberfläche pulverbeschichtet

Montage

Geeignet für Außengebrauch Nein

Ausstattung

Anzahl Schlüssel 1

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten 2

Erweiterung möglich Nein

Normen

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK10
Schutzklasse	Schutzklasse I
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Funktionserhalt	-