



FL159A

Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, Klarsichttür, 500X300X160

Technische Merkmale

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

Ausführung

Anzahl Module 30

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz Nein

Strom

Nennstrom 630 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 160 mm

Innentiefe 160 mm

Höhe installiertes Produkt 500 mm

Breite installiertes Produkt 300 mm

Breite in Teilungseinheiten 10

Materialdicke Gehäuse 1.2 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke 1.5 mm

Türschliessungstyp 7 mm Dreikant

Verriegelbar Ja

Deckel Art geschlossen

Türflügel Einzeltür

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür Ja

Werkstoff

Farbe lichtgrau RAL 7035

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff Stahl

Montage

Geeignet für Außengebrauch Nein

Einstellungen

Schranktyp Wandschrank

Ausstattung

Anzahl Reihen	3
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
Erweiterung möglich	Ja

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse I
Funktionserhalt	-