



FL160A

**Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, Klarsichttür, 500X300X200**

**Technische Merkmale**

**Funktion**

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

**Ausführung**

Anzahl Module 30

**Kompatibilität**

Geeignet für Blitzschutz Nein

**Strom**

Nennstrom 630 A

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt 200 mm

Innentiefe 195 mm

Höhe installiertes Produkt 500 mm

Breite installiertes Produkt 300 mm

Breite in Teilungseinheiten 10

Materialdicke Gehäuse 1.2 mm

**Deckel, Tür**

Deckel Material Dicke 21.5 mm

Türschliessungstyp 7 mm Dreikant

Verriegelbar Ja

Deckel Art geschlossen

Türflügel Einzeltür

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür Ja

**Werkstoff**

Farbe lichtgrau RAL 7035

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff Stahl

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch Ja

**Einstellungen**

Schranktyp Wandschrank

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	3
Anzahl Felder	0
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
Erweiterung möglich	Ja

**Normen**

Europäische Richtive WEEE	nicht betroffen
---------------------------	-----------------

**Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse I
Funktionserhalt	-