



FL161A

**Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, Klarsichttür, 500x400x160mm**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart Wandmontage

**Funktion**

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

**Ausführung**

Anzahl Module 54

**Kompatibilität**

Geeignet für Blitzschutz Nein

**Strom**

Nennstrom 630 A

**Abmessungen**

Einbautiefe 160 mm

Tiefe installiertes Produkt 160 mm

Innentiefe 160 mm

Höhe installiertes Produkt 500 mm

Breite installiertes Produkt 400 mm

Materialdicke Gehäuse 1.2 mm

**Deckel, Tür**

Deckel Material Dicke 1.5 mm

Türschliessungstyp 7 mm Dreikant

Verriegelbar Ja

Deckel Art geschlossen

Türflügel Einzeltür

Transparenter Deckel/Tür Ja

**Werkstoff**

Farbe lichtgrau RAL 7035

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff Stahl

Oberfläche pulverbeschichtet

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch Nein

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	3
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
Erweiterung möglich	Ja

**Normen**

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

**Sicherheit**

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK10
Schutzklasse	Schutzklasse I
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein
Funktionserhalt	-