



FL162A

Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, Klarsichttür, 500x400x200mm

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Wandmontage

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

Ausführung

Anzahl Module 48

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz Nein

Strom

Nennstrom 630 A

Abmessungen

Einbautiefe 200 mm

Tiefe installiertes Produkt 200 mm

Innentiefe 100 mm

Höhe installiertes Produkt 500 mm

Breite installiertes Produkt 400 mm

Materialdicke Gehäuse 1.2 mm

Deckel, Tür

Türschliessungstyp 7 mm Dreikant

Verriegelbar Ja

Anzahl der Schlösser 1

Deckel Art geschlossen

Türflügel Einzeltür

Transparenter Deckel/Tür Ja

Werkstoff

Farbe lichtgrau RAL 7035

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff Stahl

Oberfläche pulverbeschichtet

Montage

Geeignet für Außengebrauch Nein

Ausstattung

Anzahl Reihen	3
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
Erweiterung möglich	Ja

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK10
Schutzklasse	Schutzklasse I
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Funktionserhalt	-